



PRIM[®]

W01P.10695

MULTIFUNKČNÍ HODINKY

OBECNÉ INFORMACE

Koupili jste si automatické multifunkční hodinky s datumem, dnem v týdnu a zobrazením měsíce. Jedná se o jemný hodinkový strojček, proto je třeba dbát na šetrné zacházení. Mechanismus se natahuje automaticky z pohybů Vašeho zápěstí při běžném nošení. Jestliže jste hodinky dlouho nenosili natáhněte je mechanicky otáčením korunky v poloze O.

VODOTĚSNOST

5 ATM. Tento model není určen k užívání při plavání.

REZERVA CHODU

Při plném natažení cca 24 hodin.

U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu +/- 30 vteřin za 24 hodin.

NASTAVENÍ ČASU

Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Posuňte korunku do pozice Z, nastavte aktuální čas a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

NASTAVENÍ DATUMU

Nenastavujte datum mezi 23 až 4 hod.
Stiskněte tlačítko A. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, jinak dojde k chybnému zobrazení.

NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

Jedenkrát zmáčkněte tlačítko C.

NASTAVENÍ MĚSÍCE

Stiskněte tlačítko B. Měsíc je nutno nastavit manuálně.

SERVISNÍ STŘEDISKO

BD SERVIS s.r.o.

Přiborská 1473, 73802 Frýdek-Místek

Tel: +420558441195, Mobil +420739600471

e-mail: bdservis@email.cz

PRIM[®]

www.prim-hodinky.cz

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Přiborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ

Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199, e-mail: prim@prim-hodinky.cz

SCHÉMA:

- 1 - hlavní hodinová ručka
- 2 - datum
- 3 - měsíc
- 4 - kompleta
- 5 - den v týdnu

- A - nastavení datumu
- B - nastavení měsíce
- C - nastavení dne v týdnu



KALIBR: LB19